

META standaard voor palletstelling

frametype 1 (85/20), hoogte x diepte 3300 x 800 mm, veldlast 10000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 691127



Das Lagersystem



META staanderframe

Voor palletstelling

standaard voor palletstelling







- kliksysteem
- frametype 1 (85/20)
- hoogte x diepte 3300 x 800 mm

- veldlast 10000 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: inclusief vloerbevestigingsset
- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	stelling	veldlast	10000 kg
stellingtype	palletstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt
stellingveld	onderdeel	opstelhoek uitrichting	recht
onderdeel	standaard	kleur uitvoering	verzinkt
frametype	frametype 1 (85/20)	inhoud levering	inclusief vloerbevestigingsset
materiaal	staal	garantie	5 jaar
hoogte	3300 mm	voorschrift UVV	BGR 234
diepte	800 mm	gewicht	29,914 kg

Gerelateerde Producten

691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
691987		legbord van plaatstaal voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 800 mm, voor een vaklast van 2700 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
692006		legbord van plaatstaal voor palletstelling, breedte x diepte 3600 x 800 mm, voor een vaklast van 3600 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
736804		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
736826		tussenstuk voor dubbele stelling, lengte 200 mm
767557		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie

513209



Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem