

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 140 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 35 mm, naaf met rollager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 102 x 84 mm



Artikelnummer: 997502

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 140 kg
- met Massief rubberen elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 100 x 35 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 102 x 84 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	ja
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	130 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	140 kg	naafboorgat	12 mm

banden	Massief rubberen elastiek	wielbreedte	35 mm
wiel-ø	100 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	polyamide	lengte plaat	102 mm
wiellager	rollager	breedte plaat	84 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	80x60 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,86 kg
zwenklager	kogellager		

Gerelateerde Producten

997648



wiel, draagvermogen 140 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 35 mm, naaf met rollager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken