

6 Kochstellen: 3 x 3,5 kW / 3 x 6,0 kW  
 6 gas burners: 3 x 3,5 kW / 3 x 6,0 kW  
 6 brûleurs : 3 x 3,5 kW / 3 x 6,0 kW



Gesamtleistung: 28,5 kW  
 Power total: 28,5 kW  
 Puissance totale : 28,5 kW

B	A	B	A 3,5 kW B 6,0 kW
A	B	A	

Großer Backofen 2/1 GN  
 Large electric oven 2/1 GN  
 Grand four électrique GN 2/1



6 Flammen Gasherd MFG 7360  
 mit Elektrobackofen 2/1 GN  
 und offenem Unterbau



- Gasherd aus Edelstahl
- Schwere Gusseisenroste
- Edelstahlfüße höhenverstellbar
- Edelstahlgriffe
- Gasbrenner mit Zündsicherung
- Manuelle Zündung
- Pilotflamme
- Elektrobackofen 2/1 GN  
 Ober-/Unterhitze, Wrasenabzug,  
 Maße: B 650 x T 580 x H 260 mm,  
 Anschlusswert: 6,0 kW / 400 V 50-60 Hz 2 NAC,  
 Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Offener Unterbau: B 352 x T 535 x H 380 mm
- 6 Kochstellen: 3 x 3,5 kW / 3 x 6,0 kW
- Eingestellt auf Erdgas H, Propandüsen sind beigelegt
- Anschlusswert: Gas 28,5 kW
- Maße: B 1200 x T 700 x H 910-955 mm
- Inklusive 1 Rost

GTIN 4015613635040  
 Art.-Nr. 1582201

Gas stove 6 burners MFG 7360  
 with electric oven 2/1 GN  
 and open base frame



- Gas stove made of stainless steel
- Heavy cast-iron grills
- Stainless steel legs are height adjustable
- Stainless steel handles
- Gas burners with safety pilot
- Manual ignition
- Pilot flame
- Electric oven 2/1 GN  
 top and bottom heat, steam extractor,  
 size: W 650 x D 580 x H 260 mm,  
 power: 6,0 kW / 400 V 50-60 Hz 2 NAC,  
 temperature range: 100 °C to 300 °C
- Open base frame: W 352 x D 535 x H 380 mm
- 6 gas burners: 3 x 3,5 kW / 3 x 6,0 kW
- Preset to natural gas H, propane jets are enclosed
- Power: gas 28,5 kW
- Size: W 1200 x D 700 x H 910-955 mm
- Includes 1 grid

GTIN 4015613635040  
 Code-No. 1582201

Cuisinière 6 feux MFG 7360  
 avec four électrique GN 2/1  
 et soubassement ouvert



- Cuisinière en acier inoxydable
- Grilles en fonte massive
- Pieds à vérins réglables
- Poignée de four en inox
- Brûleurs avec thermocouple
- Allumage manuel
- Veilleuse
- Four électrique GN 2/1  
 chaleur haut et bas, extraction de la vapeur,  
 dimensions : L 650 x P 580 x H 260 mm,  
 puissance : 6,0 kW / 400 V 50-60 Hz 2 NAC,  
 plage de température : de 100 °C à 300 °C
- Soubassement ouvert L 352 x P 535 x H 380 mm
- 6 brûleurs : 3 x 3,5 kW / 3 x 6,0 kW
- Réglé pour le gaz naturel H - Dotation : buses pour GPL
- Puissance : gaz 28,5 kW
- Dimensions : L 1200 x P 700 x H 910-955 mm
- Dotation : 1 grille

GTIN 4015613635040  
 Code-No. 1582201