



## Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.


- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

NEU

Ohne Gitterrost zum direkten Abstellen von Chemiepaletten

Äußerst stabile, im Wannenkorpus eingeformte Unterstützungen für Gitterroste bzw. Paletten

Mit Gitterrost aus verzinktem Stahl



Mit Gitterrost aus stabilem, chemisch hoch beständigem Kunststoff

NEU

Mit unterfahrbarer Kunststoff-Palette als Stellfläche

**Gleich mitbestellen**

**INNOVATION**

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard® - vollkommen autark und sofort einsatzbereit, Bestell-Nr. 267-579-J0

**classic-line**  
by DENIOS ■■



Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	1600	1600	1600	1600
Maße außen B x T x H [mm]	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410
Bestellnummer	265-413-J0	267-553-J0	267-554-J0	267-555-J0