

HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm



Artikelnummer	00000000001823111	Eingabebreite	310 mm
EAN	4026631025126	Behälter-/Auffangvolumen	82 l
eclass 7.1	24320706	Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1002
UN/SPSC	44101603	Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office	Durchsatzleistung pro h	29 kg
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Schnittbreite	4.5 mm	Leistungsaufnahme	500 W
Partikellänge	30 mm	Spannung	230 V
Schnittart	Partikelschnitt	Frequenz	50 Hz
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1	Breite x Höhe x Tiefe	497 x 793 x 398 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	14-16	Gewicht	27 kg
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	17-19	Farbe	weiß
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern		