

ZARGES

Fahrgerüst Z600 S-PLUS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,45 m,
Gerüsthöhe 5,7 m, Breite x Tiefe 1800
x 750 mm, Standhöhe 4,45 m, Bühne
Breite x Tiefe 1800 x 600 mm, Gerüst
aus Leichtmetall

Artikelnummer: 139451



ZARGES Fahrgerüst Z600 S-PLUS

mit Auslegern

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,45 m
- Gerüsthöhe 5,7 m, Breite x Tiefe 1800 x 750 mm
- Standhöhe 4,45 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 600 mm
- Bühnen im Abstand von 2 m
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Mit 4 Lenkrollen
- Gerüst aus Leichtmetall
- Aufbau schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
- Gerüstgruppe 3
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- Gewicht 159 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	Geländer
Material Gerüst	Leichtmetall	Sicherheitsausstattung Gerüst	4 Ausleger für sicheren Stand
Höhe Gerüst	5,7 m	Gerüstgruppe	3
Standhöhe	4,45 m	Aufbauart	schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
Arbeitshöhe	6,45 m	klappbar	nein
Breite Bühne	1800 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Geländer	ja
Abstand Bühnen	2 m	Norm	gemäß DIN EN 1004
Breite	1800 mm	Gewicht	159 kg
Tiefe	750 mm		