


hufe

Gitterrostboden für Palettenregal GRAVIS

Bestehend aus 3 Segmenten, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 2700 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 242231



Gitterrostboden für Palettenregal

- Bestehend aus 3 Segmenten
- Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm
- Für eine Fachlast von 2700 kg
- der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
- Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Breite	2700 mm
Bauteil	Gitterrostboden	Tiefe	1100 mm
für Regaltyp	Palettenregal	Fachlast	2700 kg

geeignet für (Anwendung)	Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung	Segmente Anzahl	3 Stück
Böden- / Ebenentyp	Gitterrost	Material	Stahl
Maschenweite Boden	30 x 30 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Materialstärke Tragstab	1,5 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Höhe Tragstab	35 mm	Gewicht	55,5 kg
Böden / Ebenen Montage	bündig aufgelegt		