

## Krause Faltgerüst CORDA®

Gerüsthöhe 1,75 m, Breite x Tiefe  
1550 x 900 mm, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244252



### Faltgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,9 m
- 1 Bühne(n), ohne Durchstiegs Luke
- Gerüsthöhe 1,75 m, Breite x Tiefe 1550 x 900 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Faltbar und türgängig
- Platzsparend zusammenklappbar
- Mit Fahrrollen
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Aufbau: Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 2 Jahre Garantie






- Gewicht 15,2 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	belastbar bis	150 kg
Gerüsttyp	Faltgerüst	Geländer	ja
Material	Aluminium	Gerüst Funktion	Faltbar und türgängig
Gerüsthöhe	1,75 m	Klappfunktion	Platzsparend zusammenklappbar
Standhöhe	0,9 m	klappbar	ja
Arbeitshöhe	2,9 m	fahrbar	ja
Bühnen Anzahl	1	Unterbau	Fahrrollen
Breite	1550 mm	Aufbau	Schneller Aufbau ohne Werkzeug
Tiefe	900 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Durchstiege	keine	Garantie	2 Jahre
Sprossen- /Holmverbindung	gebördelt	Gewicht	15,2 kg

## Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen