

Bauer Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 925 mm, Inhalt 0,225 m³, Traglast 750 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau

Artikelnummer: 254595



Späne-Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 925 mm
- Inhalt 0,225 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 80 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 170 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL7005

Mausgrau

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippsicherung	ja
Inhalt	0,225 m ³	ebenerdige Entleerung	nein
Höhe	540 mm	unterfahrbar	ja
Länge	960 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	925 mm	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Traglast	750 kg	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Bauart	niedrige Bauform	Einfahrtaschenabstand	170 mm
Material	Stahlblech	Ablasshahn	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	mausgrau // RAL7005
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung	mausgrau // RAL7005
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	80 kg
Kippausführung	Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt		