




Anwendung



Die flexiblen Griffkappen GPN 211 eignen sich für den Schutz von Rohrenden, Schläuchen und Bolzen. Die innenliegende Dichtwulst sorgt für einen optimalen Klemmsitz und hohe Dichtigkeit. Die ergonomisch geformte Griffflasche erleichtert die Handhabung bei Montage und Demontage. Das flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser und ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150° C (120° C bei PCR-TPE).

Alle Informationen zur Recycling-Mischung finden Sie auf Seite 8.



Artikel	D min	D max	G	M	Recycling-Mischung	Neuware
GPN 211 ZL 4 x 21	4	5	21	34	21104210085	21104210000
GPN 211 ZL 5 x 20	5	6	20	36	21105200085	21105200000
GPN 211 ZL 6 x 10	6	7,5	10	26	21106100085	21106100000
GPN 211 ZL 6 x 20	6	7,5	20	36	21106200085	21106200000
GPN 211 ZL 7 x 20	7	8	20	37	21107200085	21107200000
GPN 211 ZL 8 x 10	7,9	9	10	26	21108100085	21108100000
GPN 211 ZL 8 x 20	7,9	9	20	36	21108200085	21108200000
GPN 211 ZL 9 x 20	9	10,5	20	36	21109200085	21109200000
GPN 211 ZL 10 x 10	9,9	11,5	10	26	21110100085	21110100000
GPN 211 ZL 10 x 20	9,9	11,5	20	36	21110200085	21110200000
GPN 211 ZL 11 x 20	10,8	12,5	20	36	21111200085	21111200000
GPN 211 ZL 12 x 10	11,9	13	10	26	21112100085	21112100000
GPN 211 ZL 12 x 20	11,9	13	20	36	21112200085	21112200000
GPN 211 ZL 12 x 30	11,9	13	30	46,5	21112300085	21112300000
GPN 211 ZL 13 x 20	12,9	15	20	36	21113200085	21113200000
GPN 211 ZL 14 x 10	13,9	16	10	26	21114100085	21114100000
GPN 211 ZL 14 x 20	13,9	16	20	36	21114200085	21114200000
GPN 211 ZL 15 x 20	14,9	17	20	36	21115200085	21115200000
GPN 211 ZL 16 x 10	15,9	18	10	26	21116100085	21116100000
GPN 211 ZL 16 x 20	15,9	18	20	36	21116200085	21116200000
GPN 211 ZL 17 x 20	16,9	19	20	36	21117200085	21117200000
GPN 211 ZL 18 x 10	17,9	20	10	26	21118100085	21118100000
GPN 211 ZL 18 x 20	17,9	20	20	36	21118200085	21118200000
GPN 211 ZL 19 x 20	18,9	21	20	36	21119200085	21119200000
GPN 211 ZL 20 x 10	20	22	10	26	21120100085	21120100000
GPN 211 ZL 20 x 20	20	22	20	36	21120200085	21120200000
GPN 211 ZL 20 x 30	20	22	30	45	21120300085	21120300000
GPN 211 ZL 22 x 20	22	24	20	36	21122200085	21122200000
GPN 211 ZL 24 x 20	24	26	20	35	21124200085	21124200000
GPN 211 ZL 26 x 20	26	28	20	36,5	21126200085	21126200000
GPN 211 ZL 28 x 20	28	30	20	36,5	21128200085	21128200000
GPN 211 ZL 30 x 20	30	32	20	36,5	21130200085	21130200000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Gravur entspricht Normreihe GPN 210.

Flexible Griffkappen GPN 211



poeppelmann.com/de/gpn211

Die Artikel in der Spalte Recycling-Mischung bestehen aus einer Mischung von PCR und Neuware.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Ressourcenschonender.

Der eingesetzte Kunststoff beinhaltet PCR und schont Ressourcen.



Zeitsparender.

Leichte Handhabung durch ergonomisch geformte Griffflasche.



Temperaturbeständiger.

Hitzebeständig bis zu 150 °C.
(Bei PCR-TPE bis 120 °C)



Vielseitiger.

Flexibles Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser. Frei von Weichmachern mit SVHC-Relevanz (gemäß EU-REACH-VO).



Besser.

Verwendbar für Rohrenden, Schläuche und Bolzen. Dichtlippe sorgt für einen festen Sitz.