

# Niko Toegangscontrole - modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 4 leidingen

10-822-01

4 jaar  
garantie

De videoverdelers voor montage op DIN-rail splitst de videosignalen over 4 leidingen. Hij is voorzien van een actieve versterker. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je meerdere videoverdelers in je installatie opnemen.

## Technische gegevens

Niko Toegangscontrole - modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 4 leidingen voor het voeden van max. 4 videosignaallijnen - aansluiting op NACS video 5-draads of 6-draadssysteem - uitgangpositie per uitgang van 0dB tot +12dB / manueel instelbaar - compensatie frequentiekenmerken per uitgang van 0dB tot +12dB / manueel instelbaar - ingangsstroom:  $I(a) = 0,0\text{mA}$ ,  $I(P) = 160\text{mA}$  (in rusttoestand / zonder belasting) - maximale ingangsstroom: 200mA - ingangsspanning: 26V DC (vanuit P-ader) - ingangs-, uitgangsimpedantie: 100Ohm gebalanceerd - toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot 40°C - geschikt voor montage op DIN-rail, 6E, DIN EN 50022 - afmetingen: H 90 x D 105 x B 70mm (6E)

- Gewicht: 190 g
- Afmetingen (HxBxD): 92 x 105 x 70 mm
- Markering: CE



## Aansluitschema

