


# Technisch specificatieblad

## Leidinghouder met brug Rd 8-10 mm

Artikelnr. 5229960



- Met binnendraad M8 resp. doorgaand gat  $\varnothing$  7 mm
- Brug gemonteerd met 2 zeskantbouten
- Versie HD met houtschroeven (5 x 60) en kunststof pluggen (8 x 40)

**Zn** Zinkpersgietsel  
**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	5229960
Type	113 Z8-10
Omschrijving 1	Leidinghouder
Dimensie	8-10mm
Materiaal	Zinkpersgietsel
Materiaal-afk.	Zn
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20,00 Stuk
Gewicht	5,96 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Leidinghouder met brug Rd 8-10 mm

Artikelnr. 5229960



### Technische gegevens



Bevestigingssoort ladder	met schroefklem
Bevestigingssoort houder	Boring met M-schroefdraad
Toepassing in Ex-omgeving	<input checked="" type="checkbox"/>
Grootte schroefdraad M	8,00
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	<input type="checkbox"/>
Leiderafmetingen	8-10 mm rond
Afstelling	Rd 8-10 mm
Materiaal van de houder	Zinkpersgietsel
Materiaal bovendeel	Zinkpersgietsel
Materiaal onderste deel	Zinkpersgietsel