


Technisch specificatieblad

Platkopbout met moer en sluitring

Art.-Nr. 6407560



Platkopbout met vierkante aanzet. Met sluitring en zeskantmoer.

CE

St	Staal
F	vuurverzinkt

Opmerking extra producttekst | De platkopbout kan worden gebruikt in combinatie met thermisch verzinkte en Double Dip verzinkte artikelen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6407560
Type	FRS 10x25 F 8.8
Omschrijving 1	Platkopbout
Omschrijving 2	met sluitring en moer
Dimensie	M10x25
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	vuurverzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN 267, Teil 10
Oppervlak afk.	F
Kleinste verkoopenheid	50,00 Stuk
Gewicht	4,50 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Platkopbout met moer en sluitring

Art.-Nr. 6407560



Technische gegevens



Lengte	25,00 mm
Afmeting D	24,00 mm
Afmeting d	10,00 mm
Afmeting L	25,00 mm
SW	17,00 mm
Afmetingen	M 10 x 25 mm
Sterkteklasse	8,8
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10,00
Met moer	<input checked="" type="checkbox"/>