

Micromar 40 EWR. Digitális kengyeles mikrométer

Funkciók

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
- mm/inch
- PRESET (előre beállított méret)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsn
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Számjegyek magassága: 10 mm
- Energiaellátás: Elem, kb. 2 év üzemidő
- IP védelmi fokozat: IP 65
- Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok



Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Orsó menetemelkedés	Mérőerő	Szabvány
		mm	mm/inch	μm	mm	N	
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001 / 0,00005"	2	0,5	5 – 10	Gyári szabvány
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001 / 0,00005"	2	0,5	5 – 10	Gyári szabvány
4157013	40 EWR	50 – 75	0,001 / 0,00005"	3	0,5	5 – 10	Gyári szabvány
4157014	40 EWR	75 – 100	0,001 / 0,00005"	3	0,5	5 – 10	Gyári szabvány

Rendelési sz.	a	c	b
	mm	mm	mm
4157011	24	32	9,5
4157012	36	57	11
4157013	45	82	13
4157014	57	107	13

