

ATORN®

STAHLWILLE®

HAZET®

ORION®

Csillag-villáskulcs

Villaszög 15°, csillagoldal 15°-ban lehajlított

DIN 3113 A

Kivitel:

R.sz. 52034 ATORN® króm-vanádium acélból, krómozott, gyűrűoldal ENERGY profilal.

R.sz. 52036 GEDORE króm-ötvözet acélból, krómozott, gyűrűoldal AS-drive profilal.

R.sz. 52038 HAZET króm-vanádium acélból, krómozott, csillagoldal traktációs profilal.

R.sz. 52037 ORION króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcsnyílás mm	ATORN®			STAHLWILLE			ORION			HAZET		
	Hosszúság mm	Kód	Db.ár €	Hosszúság mm	Kód	Db.ár €	Hosszúság mm	Kód	Db.ár €	Hosszúság mm	Kód	Db.ár €
3,2*	-	-	-	75	032	8,30	-	-	-	-	-	-
3,5*	-	-	-	75	035	8,30	-	-	-	-	-	-
4*	-	-	-	85	040	8,00	-	-	-	-	-	-
4,5*	-	-	-	85	045	8,00	-	-	-	-	-	-
5*	-	-	-	95	050	8,30	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	-	100	055	6,10	-	-	-	105	200	6,50
6	100	060	3,90	105	060	5,90	100	060	2,50	105	210	6,50
7	110	070	3,90	110	070	5,90	110	070	2,50	119	220	6,50
8	120	080	4,00	115	080	6,10	120	080	2,50	130	230	6,30
9	130	090	4,10	120	090	6,70	130	090	2,59	143	240	7,80
10	140	100	4,20	125	100	7,00	140	100	2,59	155	250	7,80
11	150	110	4,50	135	110	7,20	150	110	2,70	169	260	8,90
12	160	120	4,80	140	120	7,60	160	120	2,97	181	270	10,00
13	170	130	4,90	160	130	8,70	170	130	3,08	193	280	9,80
14	180	140	5,20	165	140	8,70	180	140	3,60	205	290	10,60
15	190	150	5,60	170	150	9,80	190	150	3,69	218	300	11,90
16	190	160	6,00	180	160	10,60	190	160	4,00	231	310	12,10
17	210	170	5,70	190	170	11,10	210	170	4,10	243	320	12,10
18	210	180	6,80	200	180	11,90	210	180	4,40	255	330	13,90
19	230	190	6,80	230	190	12,80	230	190	4,60	269	340	13,40
20	230	200	7,90	230	200	14,10	230	200	5,80	280	350	16,70
21	260	210	8,10	260	210	14,70	-	-	-	292	360	16,20
22	260	220	9,10	260	220	15,60	260	220	6,10	305	370	17,50
23	-	-	-	280	230	19,30	-	-	-	328	380	20,80
24	280	240	10,50	280	240	18,00	280	240	7,50	328	390	20,10
25	-	-	-	300	250	21,00	-	-	-	354	400	23,40
26	-	-	-	300	260	21,40	-	-	-	354	410	23,40
27	310	270	12,10	300	270	20,30	310	270	9,20	380	420	23,20
28	-	-	-	320	280	25,30	-	-	-	380	430	28,30
29	-	-	-	330	290	26,00	-	-	-	380	440	28,30
30	340	300	14,30	330	300	24,50	340	300	10,60	406	450	32,20
32	360	320	15,70	360	320	26,80	360	320	12,10	420	460	32,70
34	-	-	-	450	340	40,00	-	-	-	432	470	35,30
36	-	-	-	460	360	43,50	-	-	-	460	480	41,30
38	-	-	-	480	380	56,20	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	480	410	56,20	-	-	-	500	490	51,50
46	-	-	-	500	460	78,90	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	530	500	110,20	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	560	550	136,10	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	590	600	172,80	-	-	-	-	-	-



R.sz. 52034



Energia-profil



R.sz. 52036



R.sz. 52038



R.sz. 52037

ATORN® Term.csop. 594
STAHLWILLE = Term.csop. 531
HAZET = Term.csop. 569
ORION = Term.csop. 526