

Signalleuchte mit integrierter Glühlampe, 5 mm, Blende rund, 24 V, Blende rot, Lötanschluss



Haupt- / Anwendungsgebiete

- > Messen-Steuern-Regeln
- > Elektrotechnik
- > Maschinen- und Anlagenbau
- > Signalbau
- > Modellbau



Beschreibung

Signalleuchten mit integrierter Glühlampe, Einbaudurchmesser 5 mm

Technische Daten

> Allgemein

beleuchtbar	ja
Farbe der Blende	rot
Form der Blende	rund
Verpackungseinheit	10 Stück
Regellieferzeit	3 Wochen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
MOQ Auftrag	10

> Einbaumaße

Einbauöffnung	5 mm
Einbautiefe	18 mm
Einbauhöhe	1 mm
Maß des Bundes	5.8 mm

> Mechanische Kennwerte

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschluss rückseitig	Lötanschluss
Lötbarkeit	Ja

Direkte Links

- > [RAFI eCatalog](#)

➤ **Elektrische Kennwerte**

Betriebsspannung des
Leuchtmittel, max. 24 V

Zeichnungen

Einbauöffnung-Zeichnungen

