


Steckwerkzeuge

7370/10-2 Einsteckadapter

- für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit seitlich einschiebbarer Schwalbenschwanz-Führung in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9 x 12 mm
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)



Code	■ mm	b mm	h mm	S mm	ΔΔ g
58 29 00 12	9x12	23,5	9,5	24	51

1820 Werkzeughalter/Lösewerkzeug


- zur Aufnahme von Steckwerkzeugen für Drehmomentschlüssel (ohne Drehmomentfunktion)



Code	mm	L mm	ΔΔ g
18 20 00 01	9x12	382,5	490

725QR/20 QuickRelease-Einsteckknarre


- umschaltbar
- mit QuickRelease-Sicherungsverriegelung
- 36 Zähne
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)



Code	Gr.	■ "	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	ΔΔ g
58 25 30 20	20	1/2	14x18	41	22,3	38,5	200	325

735 Feinzahn-Einsteckknarren


- umschaltbar
- 60 Zähne



Code	Gr.	■ "	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	ΔΔ g
58 25 00 20	20	1/2	14x18	43	26	25	300	302
58 25 00 40	40	3/4	14x18	50	31,5	25	400	515
58 25 00 65	40HD	3/4	14x18	58	36	30 *	650	725


auf Anfrage auch als linksblockierte Knarre lieferbar
* Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)

734 Vierkant-Einsteckwerkzeuge



Code	Gr.	■ "	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	ΔΔ g
58 24 00 20	20	1/2	14x18	27	18	25	300	205
58 24 00 40	40	3/4	14x18	40	25	25	650	396

731/40 Maul-Einsteckwerkzeuge



Code	mm	mm	b mm	h mm	S mm	ΔΔ g
58 21 40 13	13	14x18	30	7	25	128
58 21 40 14	14	14x18	35	8	25	129
58 21 40 15	15	14x18	35	8	25	132
58 21 40 16	16	14x18	38	9	25	140
58 21 40 17	17	14x18	38	9	25	130
58 21 40 18	18	14x18	42	10	25	147
58 21 40 19	19	14x18	42	10	25	140
58 21 40 21	21	14x18	50	11	25	171
58 21 40 22	22	14x18	50	11	25	165
58 21 40 24	24	14x18	53	12	25	167
58 21 40 25	25	14x18	53	12	25	170
58 21 40 27	27	14x18	60	13	30 *	219
58 21 40 30	30	14x18	66	14	30 *	275
58 21 40 32	32	14x18	66	14	32,5 *	246
58 21 40 34	34	14x18	66	14	32,5 *	239
58 21 40 36	36	14x18	74	15	32,5 *	275
58 21 40 38	38	14x18	74	15	32,5 *	265
58 21 40 41	41	14x18	82	15	36,5 *	307

* Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)

731a/40 Maul-Einsteckwerkzeuge

Code	"	mm	b mm	h mm	S mm	ΔΔ g
58 61 40 28	7/16	14x18	30	7	25	127
58 61 40 32	1/2	14x18	30	7	25	125
58 61 40 34	9/16	14x18	35	8	25	129
58 61 40 36	5/8	14x18	38	9	25	136
58 61 40 38	11/16	14x18	42	10	25	148
58 61 40 40	3/4	14x18	42	10	25	144
58 61 40 42	13/16	14x18	50	11	25	171
58 61 40 44	7/8	14x18	50	11	25	165
58 61 40 46	15/16	14x18	53	12	25	177
58 61 40 48	1	14x18	60	13	30 *	224
58 61 40 52	1 1/8	14x18	66	14	30 *	258

* Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)