



Bezeichnung	<b>M12-A Verbindungsleitung Winkelstecker - Winkeldose, Polzahl: 12, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, Ecolab, PVC, grau, 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>, Lebensmittelindustrie, Edelstahl, 5 m</b>
-	-
Produktgruppe	<b>M12-A Serie 763</b>
Bestellnummer	<b>77 3734 3727 20912-0500</b>

### Werkstoffe

Material Gehäuse	PP
Material Kontaktkörper	PP
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Edelstahl
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	2a400e2b-9d9d-403d-b0d9-c99dc302196a

### Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL, Ecolab
-------------	------------

### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

### CE-Konformitätserklärungen

RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)
-----------------	----------------------------

### Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeldurchmesser	6,6 mm
Querschnitt	12 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Mantelmaterial	PVC
Isolation Litze	PVC
Litzenaufbau	32 x 0,10 mm
Kabelfarbe	grau

### Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand	75 Ω/Km (20°C)
------------------	----------------

### Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	≥ 5 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 10 x Ø
Biegezyklen	> 2 Mio.
Zulässige Beschleunigung	max. 5 m/s <sup>2</sup> + 1 m/s <sup>2</sup>
Verfahrweg horizontal	5 m/s <sup>2</sup> -> 5 m
Verfahrweg vertikal	5 m/s <sup>2</sup> -> 2 m
Verfahrgeschwindigkeit	≤ 200 m/min (5 m horizontale Strecke)

### Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-5 °C / 105 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-40 °C / 105 °C

Bezeichnung	<b>M12-A Verbindungsleitung Winkelstecker - Winkeldose, Polzahl: 12, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, Ecolab, PVC, grau, 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>, Lebensmittelindustrie, Edelstahl, 5 m</b>
-	-
Produktgruppe	<b>M12-A Serie 763</b>
Bestellnummer	<b>77 3734 3727 20912-0500</b>

#### Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	nein
-------------	------

Bezeichnung	<b>M12-A Verbindungsleitung Winkelstecker - Winkeldose, Polzahl: 12, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, Ecolab, PVC, grau, 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>, Lebensmittelindustrie, Edelstahl, 5 m</b>
-	-
Produktgruppe	<b>M12-A Serie 763</b>
Bestellnummer	<b>77 3734 3727 20912-0500</b>

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.