


Datenblatt | Artikelnummer: 870-1137

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; PE; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

<https://www.wago.com/870-1137>



Farbe: grün-gelb



Sicherheitshinweise

Max. Isolationsdurchmesser: 4,4 mm

Hinweise

Sicherheitshinweis 1

Max. Isolationsdurchmesser: 4,4 mm

Sicherheitshinweis 2

2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Anschlussdaten

Klemmstellen	6
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	2

Anschluss 1	
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe	91 mm / 3.583 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	39,8 mm / 1.567 inch

Mechanische Daten

Potentialkennzeichnung	PE
Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Seitliche Beschriftung

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grün-gelb
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0 MJ
Gewicht	15,2 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 8.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143343268
Zolltarifnummer	85369010000

1 Passende Produkte

1.1 Systemgegenstück

1.1.1 Federleiste/Buchse



Art-Nr.: 769-101/022-016

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grün-gelb

Art-Nr.: 769-101/000-016

1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grün-gelb

1.2 Notwendiges Zubehör

1.2.1 Abschlussplatte

1.2.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 870-1148

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm
dick; grau

Art-Nr.: 870-1149

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm
dick; orange