



### Hauptmerkmale

Produktbereich	TeSys - Sicherungslasttrennschalter
Produkt- oder Komponententyp	Schmelzsicherung
Kurzbezeichnung des Geräts	DF2
Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V AC
Sicherungsgröße	10 x 38 mm
Sicherungstyp	NFC
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	12 A 500 V
Sicherungskurve	AM
Produktgewicht	0,01 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,2 cm
VPE 1 Breite	4 cm
VPE 1 Länge	10,7 cm
VPE 1 Gewicht	7 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,2 cm
VPE 2 Breite	4 cm
VPE 2 Länge	10,7 cm
VPE 2 Gewicht	77 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	720
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,761 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------