



Reglerplatte VABF-S4-1-R6C2-C-10E

Teilenummer: 560776

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|--|--|
| Baubreite | 26 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 15407-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Reglerfunktion | Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung |
| Zuwahl Manometer | möglich |
| Druckregelbereich | 0,5 ... 10 bar |
| Eingangsdruck 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 491 g |
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte |
| Anschluss Manometer | mit Halteklammer |
| Werkstoffinformation Bedienteil | PA |
| Werkstoffinformation Reglergehäuse | Aluminium-Druckguss |