

Prowess

Leistungsstarke Taschenlampe, gemütliches Licht

MAX Leistung	MAX Laufzeit	MAX Leuchtwerte
		
5000 Lumen	20 Tage	245 Meter

*This information is for market reference only. Please do not make it public.



Anwendungsgebiete

Outdoor
Alltag

UPC : 6975498003670

Die Prowess verfügt über innovatives bidirektionales Licht. Das Licht lässt sich ganz einfach mit einem Modusschalter zwischen Flutlicht und Laternenmodus umschalten. Mit ihren Hochleistungs-LEDs für das Frontlicht liefert sie eine beeindruckende maximale Lichtleistung von 5000 Lumen und wirft einen kaltweißen Lichtstrahl bis zu 245 Meter weit. Das warmweiße Licht auf der Unterseite des Lampenkopfes bietet eine stufenlose Helligkeitseinstellung, um verschiedene Beleuchtungsbedürfnisse zu erfüllen. Der 5000mAh Lithiumionenakku der Prowess sorgt für bis zu 20 Tage ununterbrochenes Licht im Moonlight Modus. Sie kann über die abnehmbare Basis per USB-C oder mit einem optionalen MCC3 Ladekabel magnetisch aufgeladen werden. Die nach der mathematischen Formel von Fermat entwickelte, diamantähnliche Textur des Gehäuses sorgt nicht nur für eine atemberaubende Ästhetik, sondern auch für einen sicheren, rutschfesten Halt. Diese vielseitige Lampe kann als Taschenlampe, Schreibtischlampe, Wandleuchte oder Campinglampe verwendet werden und bietet praktische Beleuchtungsoptionen für verschiedene Situationen.

Hochleistungs-LEDs

Ladestandsanzeige



Modusschalter

Seitenschalter




MCC Ladeanschluss

LEDs für Laternenmodus



USB-C Ladeanschluss

Abnehmbare Ladestation



1/4" Gewinde

FEATURES

- Innovatives bidirektionales Licht: Die Prowess bietet ein Frontlicht und einen Laternenmodus, zwischen denen mit einem Modusschalter einfach umgeschaltet werden kann.
- Kaltweißes Frontlicht mit 5 Leistungsstufen: Mit sechs Hochleistungs-LEDs liefert das Flutlicht der Prowess eine beeindruckende maximale Lichtleistung von 5000 Lumen und leuchtet bis zu 245 Meter weit.
- Warmweißer 360° Laternenmodus: Die LEDs auf der Unterseite des Lampenkopfes sorgen mit einer stufenlosen Helligkeitseinstellung und maximalen Lichtleistung von 800 Lumen für ein gemütliches Ambiente.
- Lange Laufzeiten: Der 5000mAh Lithiumionenakku ermöglicht bis zu 20 Tage ununterbrochenes Licht im Moonlight Modus.
- Zwei Ladeoptionen: Unterstützt USB-C Laden über die abnehmbare Basis und magnetisches Laden mit dem optionalen MCC3
- Ladekabel.
- Gleichgewicht zwischen Form und Funktion: Mit Hilfe der mathematischen Formel von Fermat wurde rutschfester Halt mit Diamanten nachempfunderer Struktur geschaffen.

Unerreichte Praxistauglichkeit: Verwende sie als Schreibtischlampe, befestige sie mit der magnetischen Endkappe an Metalloberflächen, stelle sie mit dem 1/4" Gewinde an der Unterseite der Ladestation auf ein Stativ für eine breitere Ausleuchtung oder hänge sie mit dem mitgelieferten Holster und der Halterung an die Wand.

LED Gruppen	Spezifikationen					
OUTPUT		TURBO	Hoch	Mittel	Niedrig	MOONLIGHT
		5000-1200 Lumen	1200-300 Lumen	300 Lumen	50 Lumen	5 Lumen
		3+140 Minuten	150+30 Minuten	10 Stunden	50 Stunden	20 Tage
		245 Meter	120 Meter	63 Meter	27 Meter	9 Meter
		15010 Cd.	3700 Cd.	1000 Cd.	190 Cd.	20 Cd.
Flutlicht		13Hz				
		TURBO		LOW		
		800-600-400 Lumens		2 Lumens		
		20+135+55 Minuten		20 Tage		
		35 Meter		2.5 Meter		
Laternenmodus		300 Cd.		1.5 Cd.		

* All data above are test results according to ANSI/NEMA FL 1-2019 standards.

LIGHT SOURCE

Flutlicht: Kaltweiße Hochleistungs-LEDs (5500~6500K)

Laternenmodus: Warmweiße Hochleistungs-LEDs (2800~3200K)

DIMENSIONS

Länge: 143mm
Kopfdurchmesser: 49mm

WEIGHT

269g (inklusive Akku)

BODY MATERIAL

AL6061-T6

POWERED BY

5000mAh 21700 3,6V Li-Ionakku


WARRANTY

Lifetime Warranty in the USA, Australia, Germany, France and China.

5-Year Warranty in other countries and regions.

Visit: <https://www.olight.com/lifetime-warranty>

WATERPROOF IPX7



DROP TEST



COMPLIANCE



olight.com © Olight 04/30/24 V1

Made in China

Note: There are slight differences between the picture and the real item caused by light color temperature. All the pictures are for reference only.

IN THE BOX

- Prowess x 1
- USB-C Ladekabel x 1
- Holster x 1
- Abnehmbare Ladestation x 1
- Holsterhalterung x 1
- Bedienungsanleitung x 1
- Dübel x 2
- Edelstahlschraube x 2

OPTIONAL ACCESSORY

MCC3 magnetisches Ladekabel