

# DYMO® D1-Etikettenübersicht

DYMO D1-Etiketten wurden speziell für Ihren LabelManager™ -Etikettendrucker konzipiert und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für alle Etikettieraufgaben benötigen – ob im Innen- oder Außenbereich, im Büro, in der Werkstatt, im Geschäft oder in einem anderen Arbeitsbereich. Alle DYMO-Etiketten besitzen die Rückseitenschlitzung "Easy Peel" für ein unkompliziertes Anbringen des Etiketts.



**Wasserabweisend**  
Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle, Fette und die meisten milderen Lösungsmittel



**Temperaturbereich**  
Hält Temperaturen von -18°C bis 90°C stand



**Ablösbar**  
Etiketten können ohne Klebrückstände entfernt werden (Standard- und flexible Etiketten)



**Rückseitenschlitzung**  
Einfaches Entfernen der Rückseite für schnelles, unkompliziertes Anbringen



**UV-beständig**  
Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenlicht – kein Verblässen oder Ablösen



## Standard-Polyester

Für Hunderte von Aufgaben rund ums Büro oder das Arbeitszimmer zu Hause, wie Ablage, Vorräte und Vermögensverwaltung. Erhältlich in den Größen 6, 9, 12, 19 und 24 mm x 7 m

	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm	S0720780	-	S0720790	-	-	-
9 mm	S0720680	S0720700	S0720730	S0720720	S0720710	S0720740
12 mm	S0720530	S0720550	S0720580	S0720570	S0720560	S0720590
19 mm	S0720830	S0720850	S0720880	S0720870	S0720860	S0720890
24 mm	S0720930	S0720950	S0720980	S0720970	S0720960	S0720990

  

	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm	S0720770	-	-	-	-	-
9 mm	S0720670	-	S0720690	-	-	-
12 mm	S0720500	S0720520	S0720540	S0720610	S0720600	S0720510
19 mm	S0720820	-	S0720840	S0720910	S0720900	-
24 mm	S0720920	-	S0720940	S0721010	S0721000	-



## Permanentes Polyesterband

Für Oberflächen, die eine dauerhafte Lösung benötigen. Erhältlich in den Größen 12, 19 und 24 mm x 5,5 m



## Flexibles Nylon

Für unebene und sehr raue Oberflächen. Erhältlich in den Größen 12, 19 und 24 mm x 5,5 m

	ABC
12 mm	S0718060
19 mm	S0718070

	ABC
12 mm	S0718040
19 mm	S0718050