


## Bauer

### Sicherheitskorb

#### SIKO-M

Länder-Ausführung DE, Traglast 240 kg, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 835 x 1040 mm, Von der Schmalseite einfahrbar, Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 147757



## Bauer Sicherheitskorb SIKO-M

### Gabeltaschen an der Schmalseite

Sicherheitskorb

- Länder-Ausführung DE
- Geeignet für Reparaturen und Wartungsarbeiten zu zweit
- Traglast 240 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 835 x 1040 mm
- Plattform Breite x Tiefe 740 x 740 mm
- Plattform rutschsicher
- Von der Schmalseite einfahrbar
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 280 mm
- Mit PSA-Sicherungsösen und Abrutschsicherung
- Mit Werkzeugablage
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- zugelassen für 2 Personen

- GS- und TÜV-geprüft

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Plattform Ausführung	rutschsicher
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Unterbau	Einfahrtaschen
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Einfahrmöglichkeit	Von der Schmalseite
Stapler-Anbaugerät	Sicherheitskorb	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
geeignet für (Anwendung)	Reparaturen, Wartungsarbeiten	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Ländervariante	Ausführung DE	Abstand Einfahrtaschen	280 mm
Traglast (max.)	240 kg	Material	Stahl
Höhe	2000 mm	Oberfläche	lackiert
Breite	835 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Tiefe	1040 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Last-Handling Ausstattung	Werkzeugablage	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	PSA-Sicherungsösen, Abrutschsicherung
Kranbar	Nicht kranbar	Zulassung	zugelassen für 2 Personen
faltbar	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Breite Plattform	740 mm	Gewicht	61 kg
Tiefe Plattform	740 mm		

## Dazu passt auch ...

141351		Werkzeugkoffer, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 445 x 315 mm, Werkzeughalter, Trennsteg, Aus Aluminium
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend