

DESIGN: STEPHAN COPELAND



The right light

LUXO

8121

Ovelo

Mit ihrem einzigartigen Design und der Konstruktion ganz aus Metall hebt sich diese eindrucksvolle Arbeitsleuchte in jeder Büroumgebung ab. Sie hat eine besonders gute Lichtleistung. Die abgedeckte Federkonstruktion sorgt für einen Arm mit langer Reichweite und großer Flexibilität. Dennoch ist ihre Gesamtgröße eher bescheiden. Ovelo verwendet vier moderne, dimmbare Dioden mit insgesamt 6 Watt. Sie hat sogar einen Timer: Ovelo schaltet sich automatisch nach 8 Stunden ab, um Energie zu sparen.

Ovelo, hergestellt aus Aluminium und Stahl bester Qualität. Vollkommen federbalancierter Federarm und einem schwenkbaren Leuchtenkopf aus Aluminiumdruckguss. In den Farben schwarz, weiß oder silbergrau lieferbar.

Asymmetrische Lichtverteilung. Ausgestattet mit 4 dimmbaren LEDs mit einer Lebensdauer von 45.000 Stunden. Eingebauter Timer.

Lieferung mit Tischklemme. Tischfuß als Zubehör erhältlich.



ALTERNATIV

OVELO MIT TISCHKLEMMME

Artikel Nr.	Leuchtm.	Watt	Gewicht	Farbtemp. Diode	Armlänge	IP	CRI	Farbe
8121-403-1	LED	6	1,1	3000	750	20	80	□
8121-403-2	LED	6	1,1	3000	750	20	80	■
8121-403-3	LED	6	1,1	3000	750	20	80	■

ZUBEHÖR

- Tischfuß in weiß
- Tischfuß in schwarz
- Tischfuß in silbergrau

KENZEICHNUNG

- 8990-092-1
- 8990-092-2
- 8990-092-3

