




## FE 1101 Kippjapaner- karre

aus Rohrkonstruktion, robuste Ausführung, Mulde über Achse nach vorne kippar bis 90° und 180°.




| Typ    | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Gew. |
|--------|--------|-------|--------|------|------|
| 1101.1 | 150 l  | 1300  | 860    | 690  | 65   |
| 1101.2 | 200 l  | 1400  | 860    | 750  | 73   |
| 1101.3 | 250 l  | 1400  | 910    | 780  | 79   |
| 1101.4 | 300 l  | 1400  | 910    | 860  | 83   |

Bereifung: Lufträder 400/100 Ro  
Lufträder 400/100 Ku  
Lufträder 400/100 Ku vers.  
Vollscheibenräder 3,00/19 Ku



## FE 1102 Japanerkarre

aus Rohrkonstruktion mit Abrollkufen, robuste Ausführung.



| Typ    | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Gew. |
|--------|--------|-------|--------|------|------|
| 1102.1 | 150 l  | 1300  | 860    | 690  | 65   |
| 1102.2 | 200 l  | 1400  | 860    | 750  | 73   |
| 1102.3 | 250 l  | 1400  | 910    | 780  | 79   |
| 1102.4 | 300 l  | 1400  | 910    | 860  | 83   |


Bereifung: Lufträder 400/100 Ro  
Lufträder 400/100 Ku  
Lufträder 400/100 Ku vers.  
Vollscheibenräder 3,00/19 Ku



## FE 1103 Frontkipper

robuste Rohrkonstruktion, Mulde über Achse nach vorne kippar bis 120°.

Mulde 2 mm Stahlblech, Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen. Vier Kranösen. Ersatzmulden auch einzeln lieferbar.



| Typ    | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Gew. |
|--------|--------|-------|--------|------|------|
| 1103.1 | 150 l  | 1550  | 690    | 750  | 71   |
| 1103.2 | 200 l  | 1600  | 780    | 790  | 83   |
| 1103.3 | 250 l  | 1600  | 780    | 820  | 90   |
| 1103.4 | 300 l  | 1600  | 780    | 850  | 93   |

Bereifung: Lufträder 400/100 Ro  
Lufträder 400/100 Ku  
Lufträder 400/100 Ku vers.  
Vollgummireifen 400/80 Ro