

M18 ONEFH-0X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Kombihammer



- Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung in Joule
- Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 12,9 m/s²
- Bohrt bis zu 125 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperrung.
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeit

Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton (mm)	28/ 13/ 26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	14.2
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933478886