

HP OfficeJet 250 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 Seiten pro Minute WLAN



Artikel	465768
Herstellernummer	CZ992A
EAN	0889894442550

Zusammenfassung

OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker

HP OfficeJet 250, Thermal Inkjet, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direkter Druck, Schwarz

HP OfficeJet 250. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 7 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direkter Druck. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja

Netzwerk

WLAN	Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
Bluetooth	Ja
Mobile Drucktechnologien	HP ePrint

Anschlüsse und Schnittstellen

Direkter Druck	Ja
Standard-Schnittstellen	USB 2.0, Wireless LAN
USB Port	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	380,2 mm
Tiefe	198,3 mm
Höhe	91,3 mm
Gewicht	2,96 kg

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie	
Arten Papierfachmedien	Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO-B-Formate	B5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	C5,C6,DL

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	517 mm
Verpackungstiefe	132 mm

Druckgeschwindigkeit

Drucktechnologie	Thermal Inkjet
Drucken	Farbdruck
Doppeldruck	Nein
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	10 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodi	Manuell
Druckfarbauflösung	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, 7 Seiten pro Minute normale Qualität, A4/US Letter)	
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, 19 Seiten pro Minute Entwurfsqualität, A4/US Letter)	
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	11 s
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	13 s

Scannen

Scannen	Farbscan
Duplex-Scan	Nein
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Scanner-Typ	Flachbett
Maximaler Scanbereich	216 x 356 mm
Scantechnologie	CIS
Scannen zu	E-Mail
Scangeschwindigkeit (Farbe)	3,6 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)	8 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF, TXT
Eingabe-Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256

Kopieren

Kopieren	Farbkopieren
Duplex-Kopiermodus	Nein
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	15,5 Kopien pro Minute
Maximale Anzahl Kopien	50 Kopien
Zoombereich	25 - 400%

Fax

Faxen	Nein
Duplex-Faxmodus	Nein

Verpackungshöhe	242 mm
Paketgewicht	4,8 kg

Markeneigenschaften

HP ePrint	Ja
HP Auto-On/Auto-Off	Ja
Mitgelieferte HP Software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Design

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Eingebaute Anzeige	Ja
Bildschirmdiagonale	6,73 cm (2.65 Zoll)
Touchscreen	Ja
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja

Leistungen

RAM-Speicher	256 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	700 MHz

Merkmale

Maximale Auslastung	500 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen	2
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Arbeitszyklus (empfohlen)	100 - 300 Seiten pro Monat
Digitaler Sender	Ja
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Einschubfächer	1
Gesamte Einschubkapazität	50 Blätter
Art der Papierzuführung	Papierfach
Maximale Anzahl der Einschubfächer	1

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver, ENERGY STAR
----------------------------	---------------------------

Leistung

Stromverbrauch (Standby)	3,4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,81 W
Stromverbrauch (aus)	0,14 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Temperaturbereich in Betrieb	15 - 30 °C

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.