



Produktmerkmale

Kabelstecker

silikonfrei

Kontakte vergoldet

ATEX-Zulassung

Gruppe II, Kategorie 3G/2D

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung

AC/DC

Betriebsspannung [V]

60 AC / 60 DC

Strombelastbarkeit [A]

2

Schutzklasse

II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...60

Schutzart

IP 67; IP68/IP69K außerhalb des Ex Bereichs

Zulassungen / Prüfungen

Zulassung

BVS 08 ATEX E 109 U

IECEX BVS 08.0041 U

Gerätekenzeichnung

Ex II 3G Ex nA IIC Gc

Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mechanische Daten

Ausführung

abgewinkelt

Werkstoff Griffkörper

Gehäuse: TPU orange

Werkstoff Überwurfmutter

V4A (1.4404)

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]

1,2...1,5 *)

Gewicht [kg]

0,186

Elektrischer Anschluss

Anschluss

PUR-Kabel / 5 m;

4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; halogenfrei

Mantelfarbe

schwarz

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK schwarz

BN braun

BU blau

WH weiß



1 BN

2 WH

3 BU

4 BK

Bemerkungen

Bemerkungen

*) Maximalwert des Gegenstückes beachten!

Verpackungseinheit [Stück]

1