



Description:

Robinets de vidange ECO avec filetage large 22 mm pour la vidange contrôlée des liquides sortant des fûts et des bidons, bleu

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable avec sortie pour un flexible
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec filetage large 22 mm convient pour bidons à col large, bidons et nourrices à eau PROFIL
- sans aération ni joint
- pression maximale admissible jusqu'à 0,4 bar
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- Vitesse de sortie > 1,5 L/min
- avec sortie p. tuyau souple Ø = 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)

Informations:

Article

Numéro d'article	560100
GTIN	4007228560107
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	bleu
Poids (kg)	0,03

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Poids par récipient (kg)	0,75
--------------------------	-------------

Palette

L x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Poids (kg)	0,0
------------	------------