


ATEN VP3520 5 x 2 True 4K Seamless Präsentation Matrix Switch

Artikelnummer	14.01.7260
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VP3520
EAN (Einzelstück)	4710469341229



Seamless Switch, bietet eine sekundengenaue Umschaltung für kontinuierliche Videoströme, Echtzeitumschaltung und stabile Signalübertragungen

Der ATEN VP3520 ist ein Multi-in-One-Präsentationsmatrix-Switch, der einen Video Matrix Switch, einen 4K-Scaler, einen HDBaseT-Extender und Audio-DSP-Funktionen in einem kompakten Gerät integriert, das sich leicht unter einem Tisch oder in einem Rack montieren lässt. Der VP3520 nahtlose Präsentationsmatrix-Switch mit Steuerung verfügt über die True 4K-Videoauflösungen von 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) und HDR-Technologie, die kristallklare Bilder auf zwei Bildschirmen garantiert. Der VP3520, der 4K @ 60 Hz, HDMI und HDCP 2.2 unterstützt, verfügt über Seamless Switch™, das eine FPGA-Matrixarchitektur verwendet, die kontinuierliche Videoströme, Echtzeitsteuerung und stabile Signalübertragungen gewährleistet. Mit einem integrierten leistungsstarken 4K-Scaler wandelt der VP3520 problemlos verschiedene Eingangsaufösungen in verschiedene Ausgangsbildschirmauflösungen um und bietet den Zuschauern die beste Video- und Bildqualität auf beiden Bildschirmen.

- Flexible Steuerungsmethoden – ausgelöst durch Quellenerkennung oder 4 Funktionstasten auf der Vorderseite
- Unterstützt 5 Multiformat-Eingänge – 3 HDMI, 2 HDBaseT
- Hervorragende Videoqualität – True 4K-Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) (HDMI) / 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0) (HDBaseT)
- Unterstützt 4K HDR
- Seamless Switch
- Automatische Umschaltung – erkennt automatisch eine neue Quelle und schaltet auf diese um, sobald sie angeschlossen wird

- Reduziert automatisch den Programmtton, wenn ein Mikrofonsignal erkannt wird

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	HDMI-Video-Matrix-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x VP3520 5 x 2 True 4K Seamless Präsentationsmatrix-Switch mit Steuerung 1x IR-Empfänger 1X IR-Fernbedienung 1x Netzadapter 3x 2-polige Klemmleiste 3x 3-polige Klemmleiste 1x4-polige Klemmleiste 1x Rackmontagesatz 1x Fußpolster Set (4 Teile) 1x Gebrauchsanweisung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	5
Ausgänge	2
Max. Distanz	15 m
Max. Auflösung (nom.)	Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Höhe	4.4 cm
Breite	27.23 cm
Tiefe	43.24 cm
Gewicht	3.8 kg
Verpackungshöhe	360 mm
Verpackungsbreite	530 mm
Verpackungstiefe	10 mm
Paketgewicht	5.471 kg