

Seitenkanalpumpe aus Edelstahl - EP NIRO



Seitenkanalpumpen

Die Pumpen sind mit unterschiedlichen Motoren ausgestattet (Wechsel-, Dreh-, Gleichstrom) oder auch mit Riemenscheibe für Keilriemenantrieb. Sie können in beide Drehrichtungen betrieben werden.

Die 230-Volt-Motoren haben zusätzlich einen Wechselschalter zur Umstellung der Drehrichtung. Alle Modelle sind wahlweise mit Wellendichtringen oder Gleitringdichtungen erhältlich. Zur Regulierung der Fördermenge sind die Pumpen auf Wunsch auch mit Bypass (Regulierventil) lieferbar.

Außerdem gibt es für alle Modelle ein Fahrgestell zum einfachen Transport.

EP NIRO - für Säuren und Lebensmittel

Die selbstansaugenden ZUWA-Seitenkanalpumpen aus Edelstahl eignen sich besonders für aggressive, korrosive Medien und für Lebensmittel.

Leistungsmerkmale

- ▶ selbstansaugend
- ▶ maximale Saughöhe 6 Meter
- ▶ pulsationsfreie Förderung
- ▶ kurzer Trockenlauf möglich

Anwendungsbeispiele

- ▶ Getränke (z.B. Wein, Milch)
- ▶ Säuren
- ▶ Wasser, Seewasser
- ▶ Öle, Heizöl
- ▶ Diesel



EP Niro




EP Niro für Keilriemenantrieb
mit Lagerfuß



Version NAUTIC

EP Niro auf Karre

Kennlinien:



- EP Niro 400/70 bei 1400 U/min
- EP Niro 220/50 bei 1400 U/min
- EP Niro 220/40 bei 1400 U/min
- EP Niro 220/25 bei 2800 U/min



Seitenkanalpumpe EP NIRO

Technische Details

Pumpe mit Wechsel- oder Drehstrommotor

Modell	Motor			U/min	Förderleistung max.	Förderhöhe max.	Schlauchanschluss	Gewicht	Art.Nr.
	kW	V	A						
EP Niro220/25	0,45	230	4	2800	58 l/min	22 m	1¼", NW 30	9,5 kg	180025
EP Niro400/25	0,56	400	2	2800	58 l/min	22 m	1¼", NW 30	9,6 kg	180014
EP Niro220/40	1,1	230	6,4	1400	120 l/min	22 m	1½", NW 40	17,5 kg	180028
EP Niro400/40	1,1	400	2,8	1400	120 l/min	22 m	1½", NW 40	17,6 kg	180039
EP Niro220/50	1,86	230	12,1	1400	230 l/min	30 m	2", NW 50	27,5 kg	180029
EP Niro400/50	1,86	400	4,41	1400	230 l/min	30 m	2", NW 50	26,5 kg	180035
EP Niro400/70	5,5	400	11,8	1400	500 l/min	40 m	3", NW 70	75 kg	180036

Pumpe mit Gleichstrommotor*

Modell	Motor			U/min	Förderleistung max.	Förderhöhe max.	Schlauchanschluss	Gewicht	Art.Nr.
	kW	V	A						
EP Niro12/25	0,37	12	32	2000	43 l/min	10 m	1¼", NW 30	9,1 kg	180027
EP Niro24/25	0,37	24	20	2000	43 l/min	10 m	1¼", NW 30	9,3 kg	180021
EP Niro24/40	1,12	24	45	1400	120 l/min	22 m	1½", NW 40	19,9 kg	180013

*nicht für Dauerbetrieb geeignet

Keilriemenantrieb mit Lagerfuß oder Version NAUTIC

Modell	U/min	Förderleistung max.	Förderhöhe max.	Schlauchanschluss	Gewicht	Art.Nr.
EP Niro/K40	1400	120 l/min	22 m	1½", NW 40	7,4 kg	180207
EP Niro/K50	1400	230 l/min	30 m	2", NW 50	12,8 kg	180208
EP Niro/K70**	1400	500 l/min	40 m	2½", NW 70	25,3 kg	180211

**nur in der Version NAUTIC erhältlich

Die Modelle K40 und K50 sind auch mit elektromagnetischer Kupplung erhältlich

Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße des gesamten Prospekts sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



ZUWA-Zumpe GmbH

Franz-Fuchs-Str. 13-17

D-83410 Laufen

www.zuwa.de

Tel.: +49 8682 8934-0

Fax.: +49 8682 8934-34

E-Mail: info@zuwa.de