

## Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm, Ladehöhe 190 mm, Plattform geschlossen aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller

Artikelnummer: 158210



## Rollcart Griffroller

### Traglast 200 kg

Griffroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Plattform geschlossen aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE
Rollertyp	Griffroller	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller

Euronorm	nein	Rad-Ø	125 mm
Ladehöhe	190 mm	Höhe	950 mm
Ladeflächenlänge	600 mm	Länge	900 mm
Ladeflächenbreite	450 mm	Breite	450 mm
Plattform	geschlossen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Holz	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Etagen Anzahl	1 Stück	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	10 kg
Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen		