

## VARIOfit Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),  
neigbar, Ladefläche Länge x Breite  
1355 x 550 mm, Etage(n) aus  
Drahtgitter, Gestell mit mit  
korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 526724



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Etagenwagen

### 3 Etagen mit Drahtgitterböden

Etagenwagen


- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n), neigbar
- Ladefläche Länge x Breite 1355 x 550 mm
- Etage(n) aus Drahtgitter
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Gestell mit mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1535 x 1510 x 550 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 160 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details



Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1355 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	550 mm	Rad-Ø	160 mm
Höhe	1535 mm	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	neigbar	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	3 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	250 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Drahtgitter	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Oberfläche	verzinkt
Material	Stahl	Farbe Ausführung	verzinkt
Länge	1510 mm	Garantie	12 Jahre
Breite	550 mm	Gewicht	66 kg
Euronorm	nein		

## Zubehör

526729		Drahtgitterboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1320 x 535 mm, der Boden wird eingehängt, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau