


KERN ACJ100-4M



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]



Eichtechnische Daten

Eichklasse:	I
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	10 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 1 mg (Labor):

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 10 mg (Normal):

Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	120000

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	20 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-101
Eichung:	965-201

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Analysenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	390 x 563 x 515 mm
---------------------------------	--------------------

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,100 mg
Anwärmzeit:	8 h
Auflösung:	1.200.000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	0,500 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	100 g (E2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (manuell) Justierung mit internem Gewicht (automatisch)

Linearität:	0,300 mg
Mindestgewicht (USP):	400 mg
Reproduzierbarkeit:	0,200 mg
Wägebereich [Max]:	120 g
Wägeeinheiten:	g ct mg

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,400 cm
-----------------------------	----------

KERN ACJ100-4M



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	9,207 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6,271 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform


Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	210 x 340 x 350 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	201 x 220 x 256 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	91
Wägeraum (BxTxH):	174 x 162 x 227 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

