

Artikelnummer: 132000

Kurzbeschreibung: Sicherheitsschrank Typ 90 asecos, B 600 mm, Tür links, 3 Böden, resedagrün

Langbeschreibung: Sicherheitsschrank Typ 90 asecos - Breite 600 mm, Variante 1, Tür links: Langlebiger, strapazierfähiger Sicherheitsschrank im modernen Bi-Color-Design zur vorschriftsmässigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510. Typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten. GS-geprüft, DIN EN 14727, CE-konform. Variante 1: Sicherheitsschrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne: Robuste Bauweise für höchste industrielle Beanspruchung

kratzunempfindliche, hochwertige Strukturlackierung Verriegelung der Türen mit Profilzylinder (schliesenanlagenfähig) inkl. Schliesenzustandsanzeige (Rot/Grün) Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Abluftanschluss (NW 75) im Dachbereich Korpus in Anthrazit (RAL 7016) und 7 aufpreisfrei wählbare Türfarben Die Flügeltür arretiert in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern Im Brandfall garantiert die integrierte Thermoauslösung selbsttätiges Schliesen der Tür Voll unterfahrbarer Sicherheitsschrank inkl. fest integriertem, unterfahrbarem Sockel Einfacher innerbetrieblicher Transport des Sicherheitsschranks ohne Palette Die optional erhältliche Sockelblende verschliesst den Sockel bei Nichtgebrauch Technische Daten: Aussenmaasse B x T x H: 599 x 615 x 1953 mm Innenmaasse B x T x H: 450 x 522 x 1647 mm Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 22 l Gewicht Sicherheitsschrank: 265 kg Traglast Fachboden: 75 kg Traglast Auszugswanne: 25 kg



EAN/GTIN: 4054923028159