



## LED-Handscheinwerfer HS230B

- aus robustem ABS-Kunststoff
- extrem hell durch neueste 3W LED-Technologie
- 2 Lichtfunktionen wählbar: Hauptleuchte oder Arbeitsleuchte
- 360° drehbarer Handgriff mit 2 arretierbaren Positionen
- 90° ausklappbarer Standfuß
- Leuchtweite: bis zu 213 m
- Lichtstärke Hauptleuchte: 125 Lumen
- Lichtstärke Arbeitsleuchte: 210 Lumen
- Leuchtdauer Hauptleuchte: 8,5 Stunden
- Leuchtdauer Arbeitsleuchte: 4,5 Stunden
- Schutzgrad IP20
- Maße: (B)157 x (T)75 x (H)124 mm
- Lieferung inkl. 3 x Mignon AA Batterien



LED-Handscheinwerfer HS230B



LED-Handscheinwerfer HS230B, ausklappbarer Standfuß




LED-Handscheinwerfer HS230B, drehbarer Handgriff



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Handscheinwerfer HS230B		Länge: 157 mm	ABS-Kunststoff	schwarz / blau	1600-041	18005971