

## fetra diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 320 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 128365



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Diabie de manutention

### Force 250 kg



diabie de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 150 mm
- hauteur x largeur 1300 x 590 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	air
type de diabie de manutention	diabie de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	matériau de poignée	plastique
largeur de pelle	320 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	150 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1300 mm
matériau de finition	soudé	largeur	590 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	non	Poids	14,5 kg
patins pour escaliers	non		

## Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal