

MDS Raumsysteme cabine d'atelier

modèle de base, hauteur x largeur x profondeur 2690 x 5100 x 2100 mm, surface de base 10,3 m², 4 parois (élément de paroi vitrée standard), insonorisation jusqu'à 28 dB, avec porte à battants, conteneur en aluminium/bois, fenêtre en verre de sécurité

Numéro d'article: 871912



MDS Raumsysteme Cabine d'atelier

cabine d'atelier

- modèle de base
- convient pour intérieur
- hauteur x largeur x profondeur 2690 x 5100 x 2100 mm, surface de base 10,3 m²
- 4 parois (élément de paroi vitrée standard), insonorisation jusqu'à 28 dB
- avec porte à battants
- sans sol
- conteneur en aluminium/bois, fenêtre en verre de sécurité
- Produit livré monté
- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire

Détails techniques





type de conteneur	cabine d'atelier	cloisons	4 pièce
exécution conteneur	modèle de base	sol	non
lieu d'utilisation	intérieur	isolation	non
hauteur extérieure	2690 mm	insonorisation	28 dB
hauteur intérieure	2500 mm	type de porte	porte à battants

largeur extérieure	5100 mm	livraison	livré monté
largeur intérieure	5047 mm	matériau de conteneur	aluminium/bois
profondeur extérieure	2100 mm	matériau de fenêtre	verre de sécurité
surface de base	10,3 m ²	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
type de cloison	élément de paroi vitrée standard	Poids	770 kg

Accessoires

505468		paroi pleine, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, épaisseur de cloison 53 mm, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
505469		paroi de lucarne, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, épaisseur de cloison 53 mm, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
505470		élément de fenêtre coulissante, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
505471		porte à battants, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, porte 53 mm d'épaisseur, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
505472		porte battante vitrée, pour cabine d'atelier, largeur 1000 mm, porte 53 mm d'épaisseur, isolation par fibres minérales épaisseur 20 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
529600		tablette de manutention, pour cabine d'atelier avec 4 parois, longueur x profondeur 2100 x 5100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
529608	·	fenêtre tournante / basculante pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
529609	·	fenêtre coulissante pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
871967		tablette standard, pour cabine d'atelier avec 4 parois, longueur x profondeur 2100 x 5100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
872096		Équipement ISO, pour Équipement ISO largeur x profondeur 2100 x 5100 mm avec 4 parois, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
873204	·	clapet d'aération pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
873248	·	ventilateur pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
873259	·	convecteur mural pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
873292	·	double prise pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
873306	·	luminaire à grille pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
873317	·	luminaire encastré à grille pour poste écran pour cabine d'atelier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

105206		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 460 x 420 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleur de moquette, autobloquantes
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
530350		cabine polyvalente, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 2680 x 2045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris
627875		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion