

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U Black Line

Umluft-Gewerbekühlschrank in Black Line Ausführung mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer und verbesserten Luftleitblechen für eine optimale Luftzirkulation im Kühlschrank.. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347209
GTIN: 4059395043105



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Black Line Ausführung
- Rückwandverdampfer
- Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 202 U
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	49 kg
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	45 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	35 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	129 l
Nutzzinhalt Kühlung	63 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	438 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	23
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Rost für KBS 201 401 202 402

Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg

GTIN: 4059395093476

Artikel-Nr.: 999003

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de