



Product data sheet

Art nr.: 23892 Palletonderwagen voor routetreinen

Transportmiddelen



Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 3 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst. 1 Wiel elektrisch geleidend, wielvelg polypropyleen zwart, naaf met precisie kogellager. Onder rijhoogte: 235 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1050
laadvlak lengte (mm)	1210
laadvlak breedte (mm)	1010
Laadvlakhoogte (mm)	280
Totale lengte (mm)	1255
Totale breedte (mm)	1055
Totale hoogte (mm)	327
Wielen	Polyamide
Wielmaat (mm)	200 x 50
Uitvoering	voor routetreinen
Gewicht (kg)	34
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976238920