

**Artikelnummer:** 188129

**Kurzbeschreibung:** LED-Tischleuchte MAULcraft, 970 lm, A+, dreh-/neig-/höhenverstellbar, dimmbar, mit Klemmfu ss

**Langbeschreibung:** LED-Tischleuchte MAULcraft, 970 lm, A+, dreh-/neig-/höhenverstellbar, dimmbar, mit Klemmfu ss: Licht für Profis bietet die höhenverstellbare LED-Tischleuchte MAULcraft mit Klemmfu ss. Die allseitig drehbare Leuchte ist mit einem stufenlosen Dimmer mit Touchfeld am Leuchtenkopf ausgestattet. MAULcraft ist eine klemmbare LED-Schreibtischlampe mit einem robusten Metallarm und einem allseitig verstellbaren Leuchtenkopf, was sich besonders für Ateliers und Werkstätten, Labore und technische Büros eignet. Die 90 eingebauten LED-Lampen liefern einen tageslichtwei ssen Lichtstrom von maximal 970 Lumen, sind allerdings dank des Touchfeldes im Leuchtenkopf dimmbar und passen sich den Erfordernissen am Arbeitsplatz an. Die integrierte Streuscheibe sorgt für eine homogene Lichtverteilung und perfekte Ausleuchtung bei optimiertem Blendschutz. Nicht nur der Leuchtenkopf ist dreidimensional verstellbar, auch der Metallarm der Tischleuchte ist drehbar um 360-Grad und kann um 110-Grad geneigt werden, in Höhen zwischen 230 mm unterhalb der Tischkante und maximal 760 mm über der Arbeitsfläche. Die edle Tischlampe überzeugt mit ihrer hochglänzenden, wei ssen Oberfläche und dem schlanken Design, ist dabei aber ausgesprochen robust. Die Hochleistungs-LEDs können zwar nicht ausgetauscht werden, haben aber eine lange Lebensdauer von 20.000 Stunden bei gleichzeitiger hoher Energieeffizienz der Klasse A+. Der gewichtete Energieverbrauch der LED-Tischleuchte MAULcraft liegt bei nur 14 kWh/1000h. Weitere Details: Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf in den Ma ssen 80 mm x 45 mm 90 eingebaute Hochleistungs-LEDs (SMD-LEDs) 6500 Kelvin, mit einem tageslichtwei ssen Lichtstrom von 970 Lumen Streuscheibe für homogene Lichtverteilung und optimalen Blendschutz Dimmbar durch ein Touchfeld im Leuchtenkopf SMD-LEDs mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E) 2960 Lux Beleuchtungsstärke bei einem Abstand von 35 cm Robuster Metallarm mit Armlängen von unten 400 mm, oben 440 mm, drehbar um 360-Grad und neigbar um 110-Grad Stabiler, kunststoffummantelter Klemmfu ss aus Metall mit einer Klemmweite von bis zu 63 mm Normale Arbeitshöhe 470 mm, höhenverstellbar zwischen -230 mm unterhalb der Tischkante bis +760 mm über der Arbeitsfläche Farbe: wei ss Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 14 kWh/1000 h.



**EAN/GTIN:** 4002390076265