

## Produktinformation

# 88 01 400

## KNIPEX Alligator® XL

Rohr- und Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Der Klassiker auch in 400 mm Länge
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Verstellmechanik, unempfindlich gegen Verschmutzung, leicht zu reinigen; besonders geeignet für den Außenbereich
- 11-stufige Rastenverstellung mit einer Greifkapazität bis zu 3 1/2", optimierte Anpassung an das Werkstück und eine handliche Griffstellung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	88 01 400
EAN	4003773075844
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	1.175 g
Abmessungen	400 x 75 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Einstellpositionen	11
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser)	Ø 3 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	95 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 90 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten