



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge

**TE-SM 36/210 Li - Solo**

**Art.-Nr.: 4300880**

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825641523

Die Einhell Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 36/210 Li – Solo verfügt als Mitglied der Power X-Change-Familie über einen unbegrenzten Aktionsradius: Keine Suche nach der Steckdose und kein störendes Kabel nötig. Sie ist mit einer leichtgängigen Zugfunktion und einem hochwertigen HM-Präzisionsägeblatt für Akku-Sägen ausgestattet und die X-Tend Werkstückauflagen können bequem einhändig verstellt werden. Die Spannvorrichtung dient der sicheren Fixierung. Der Drehtisch umfasst eine präzise Winkeleinstellung mit genauen Einrastpositionen und der Sägekopf ist zusätzlich bis zu 45° nach links neigbar. Ein Schnittlinien-Laser und ein LED-Licht sorgen für einfache Schnitte. Für beste Ergebnisse werden zwei 2,5 Ah Plus-Akku (oder stärker) empfohlen.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change-Familie
- Unbegrenzter Aktionsradius, kein störendes Kabel, kein Aufwickeln
- Leichtgängige Zugfunktion auch für breitere Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Bis 45° nach links neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
- X-Tend Werkstückauflagen mit werkzeugloser Einhandverstellung
- Hochwertiges HM-Präzisionsägeblatt, für Akku-Sägen entwickelt
- Schnittlinien-Laser und LED für schnelles und sicheres Arbeiten
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Spänefangsack oder -absaugung halten sowohl Platz und Luft sauber
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Plus Akku oder größer




## Technische Daten

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl            | 3800 min <sup>-1</sup> |
| - Sägeblatt                   | 210 x 30 mm            |
| - Anzahl Sägezähne            | 40 STK                 |
| - Schwenkbereich (Sägekopf)   | 45° - 0°               |
| - Schwenkbereich (Sägetisch)  | 47° - 47°              |
| - Schnittleistung 90° x 90°   | 310 x 65 mm            |
| - Schnittleistung 90° x 45°   | 210 x 65 mm            |
| - Schnittleistung 45° x 90°   | 310 x 35 mm            |
| - Schnittleistung 45° x 45°   | 210 x 35 mm            |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm                  |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 12.565 kg          |
| - Bruttogewicht (kg)              | 15.56 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 782 x 436 x 360 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 15.56 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 782 x 436 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 210   450   525    |



## Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310620  
EAN-Code: 4006825584974  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



MSS 1610  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310615  
EAN-Code: 4006825637496  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

### Schnitte (Kantholz 60x60 mm)

| Usage                      | Sägen     |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Unit of measure            | Stück     |  |
| 1.5 Ah PXC                 | 140       |  |
| 2.0 Ah PXC                 | 185       |  |
| 2.5 Ah PXC                 | 230       |  |
| 2.6 Ah PXC+                | 240       |  |
| 3.0 Ah PXC                 | 275       |  |
| 3.0 Ah PXC+                | 275       |  |
| 4.0 Ah PXC                 | 370       |  |
| 5.2 Ah PXC+                | 480       |  |
| 4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)       | 370       |  |
| 4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)       | 555       |  |
| best performance with min. | all packs |  |

### Schnitte (Laminat 195x8mm)

| Usage                | Sägen |  |
|----------------------|-------|--|
| Unit of measure      | Stück |  |
| 1.5 Ah PXC           | 263   |  |
| 2.0 Ah PXC           | 350   |  |
| 2.5 Ah PXC           | 435   |  |
| 2.6 Ah PXC+          | 455   |  |
| 3.0 Ah PXC           | 525   |  |
| 3.0 Ah PXC+          | 525   |  |
| 4.0 Ah PXC           | 700   |  |
| 5.2 Ah PXC+          | 910   |  |
| 4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah) | 700   |  |
| 4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah) | 1050  |  |