

RAPIDLIFT elektrohydraulische heftrucks Profi

draagvermogen 1200 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 100 x 250 mm,
vorkrollen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 70 x 82 mm,
hefhoogte 4500 mm / verlaagde
hoogte 90 mm, triplex-mast

Artikelnummer: 142267



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Elektrohydraulische vorkheftruck Profi

Draagvermogen 1200 kg

elektrohydraulische heftrucks



- draagvermogen 1200 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 560 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 100 x 250 mm
- vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm
- steunwiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 125 mm
- hefhoogte 4500 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 2,2 kW
- rijmotor 1,2 kW
- in- en uitschakeling per sleutel en met dodemansschakeling en automatische stop
- rijnsnelheid met last 5 km/h, zonder last 6 km/h
- stijgvermogen met last 5 %, zonder last 10 %
- voor een gebruik van 6 - 8 uur per dag
- eenvoudig te onderhouden Curtis-rijbesturing
- met batterij 24V/160 Ah

- bouwhoogte 2100 mm / uitgeschoven hoogte 5040 mm
- lengte x breedte 1825 x 850 mm
- gewicht 1020 kg
- werkgangbreedte 2230 mm
- triplex-mast
- met plexiglas grijpbescherming
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9005 gitzwart
- hefsteiger van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- inhoud levering: inclusief oplader

Technische details

hijswerktuig	stapelaar	lastzwaartepunt	600 mm
type heftruck	elektrohydraulische heftrucks	draaicirkel	1610 mm
draagvermogen	1200 kg	werkgangbreedte	2230 mm
lengte vork	1150 mm	gebruiksperiode per dag	6-8 h
vorkbreedte	160 mm	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
draagbreedte	560 mm	breedte zwenkwielen	100 mm
hefhoogte (min.)	90 mm	diameter zwenkwielen	250 mm
hefhoogte (max.)	4500 mm	materiaal vorkwielen	polyurethaan
mast uitvoering	triplex-mast	breedte vorkwiel	70 mm
bediening heffing	elektrisch	diameter vorkwiel	82 mm
bediening wielonderstel	elektrisch	materiaal steunwiel	polyurethaan
spanningsverzorging	batterij 24V/160 Ah	breedte steunwiel	50 mm
oplader	24 V/20 A	diameter steunwiel	125 mm
hoogte	2100 mm	materiaal	staal
hoogte uitgeschoven	5040 mm	oppervlak onderwagen	m. poedercoating
breedte	850 mm	oppervlak hefsteiger	m. poedercoating
lengte	1825 mm	kleur onderwagen	gitzwart // RAL9005
vermogen rijmotor	1,2 kW	kleur hefsteiger	vermiljoen // RAL2002
vermogen hefmotor	2,2 kW	uitvoering	Profi
rijnsnelheid zonder last	6 km/h	inhoud levering	inclusief oplader
rijnsnelheid met last	5 km/h	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
stijgvermogen zonder last	10 %	gewicht	1020 kg
stijgvermogen met last	5 %		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten

