

wegwerppallet

hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet

VE 5 stuks



Artikelnummer: 148637

Export-/wegwerppallet

met veiligheidsrand


wegwerppallet

- hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm
- van PE-regeneraat in antraciet
- Plaatsbesparend stapelbaar
- gewicht 29 kg

Technische details

type verpakking	pallet	stapelbaar	ja
pallettype	wegwerppallet	onderbouw	9 voeten
materiaal	PE-regeneraat	temperatuurbestendigheid	-20°C tot +60°C
hoogte	150 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
lengte	1200 mm	inrijbreedte langszijde	590 mm
breedte	800 mm	inrijbreedte kopse kant	700 mm
draagvermogen statisch	2500 kg	draagvermogen dynamisch	1200 kg
gewicht	29 kg	borgrand	ja
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	nestbaar	ja
bovendek	doorbroken	kleur	antraciet

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm