

## Rollcart platformwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 700 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met elastiek-banden

Artikelnummer: 158029



## Rollcart zware platformwagen

### Draagvermogen 1200 kg

platformwagen

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- platform Waterdicht
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	0 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	1200 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	285 mm	banden	elastiek
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	kogellager

breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
platform uitvoering	Waterdicht	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	zeefdrukplaat	lengte	1060 mm
oppervlak platform	antislip	breedte	700 mm
constructies	geen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
nestbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	33 kg
euronorm	nee		

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar