

## Rollcart pakketwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 740 mm,  
etage(s) van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-  
banden

Artikelnummer: 158161



## Rollcart Pakketwagen

### Draagvermogen 600 kg

pakketwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 740 mm
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 1400 x 800 mm
- etage(s) van hout
- opbouw 4 wanden (stalen buis)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig



- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	pakketwagen	banden	TPE
constructies	4 wanden (stalen buis)	diameter wiel	200 mm
lengte laadvlak	1200 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	740 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1880 mm	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	600 kg	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	hout	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal/hout	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1400 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	800 mm	duwbeugel aantal	1 stuks
euronorm	nee	gewicht	93 kg
etage-inrichting	recht		

## Gerelateerde Producten

158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagens, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--