

Rollcart stapelsteekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met TPE-banden, steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 158308



Rollcart Stapelsteekwagen

Draagvermogen 250 kg

stapelsteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- hoogte x breedte x diepte 1300 x 530 x 600 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	250 kg	materiaal greep	kunststof
breedte schep	300 mm	wiel-ø	250 mm
diepte schep	225 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	530 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	600 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	16 kg
trapslede	nee		