

Hymer inhangstellingladder 8612

balklengte 4,65 m, voor verticale
hoogte tot 4,41 m, 18 sporten met
antislipprofiel, met 2 inhanghaak
voor buisdiameter 30 mm, van
aluminium

Artikelnummer: 231299



inhangstellingladder







- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- balklengte 4,65 m
- standhoogte 3,87 m
- reikhoogte 5,87 m
- voor verticale hoogte tot 4,41 m
- 18 sporten met antislipprofiel
- trede breedte x diepte 370 x 80 mm
- met 2 inhanghaak voor buisdiameter 30 mm
- breedte 425 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 11,8 kg

- veiligheidsinstructie: ladder mag alleen ingehangen worden gebruikt
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	stelling-inhangladder	diepte trede	80 mm
laddertype	inhangstellingladder	breedte	425 mm
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	onderbouw	vervangbare laddervoeten
gebruik	eenzijdig	inhanghaken aantal	2 stuks
lengte paal	4,65 m	voor buisdiameter	30 mm
standhoogte	3,87 m	ladder voor op de trap	nee
	5,87 m	in-/uitklapbaar	ja
voor verticale hoogte tot	4,41 m	verrijdbaar	nee
treden aantal	18	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	garantie	10 jaar
breedte treden	370 mm	gewicht	11,8 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE